



Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

Regula
forensic science systems

Stolik podświetlany Regula 4167S



Stolik podświetlany jest przeznaczony do szybkiej weryfikacji autentyczności oraz zaawansowanego badania paszportów, dowodów osobistych i innych dokumentów podróжных, stempli wizowych i pieczętek, w tym, lecz nie tylko, zezwoleń wjazdowych, praw jazdy, banknotów, zaświadczeń o rejestracji pojazdu i innych dokumentów związanych z pojazdami, znaczków skarbowych, papierów wartościowych oraz innych dokumentów z zabezpieczeniami w przechodzącym świetle białym i podczerwonym.

<http://www.regulaforensics.com>



Regula 4167 to kompaktowe urządzenie zaprojektowane w obudowie plastikowej. Może być używane jako urządzenie przenośne (zasilane bateriami) lub jako jednostka stacjonarna (zasilana przez USB 2.0). Źródła światła można aktywować na górnej części urządzenia lub za pomocą oprogramowania **Regula Forensic Studio**, gdy stolik podświetlany jest podłączony do komputera.

Stolik podświetlany często jest używany jako oddzielne narzędzie kontrolne. Może także być dostarczany w zestawie wraz z lupą spektralno-luminescencyjną Regula 4177 oraz innymi urządzeniami rozszerzającymi ich funkcjonalność.

Funkcjonalność

- **Badanie:**
 - **Podstawa dokumentów**
 - przejrzystości papieru, znaków wodnych, włókien zabezpieczających, monet, nitki zabezpieczającej, wszelkiego rodzaju okien, obrazów cieni, itp.
 - **Metod drukowania**
 - rejestr przezroczysty i inne cechy i techniki zabezpieczeń.
 - **Zmian w dokumencie**, takich jak
 - ścieranie, ślady fałszerstwa podpisu, zamazane, skreślone wpisy, teksty i obrazy.

Zastosowanie

- Działy kryminalistyczne
- Ekspertyzy sądowe
- Instytucje finansowe
- Służby kontroli granicznej/imigracyjnej
- Służby celne
- Instytucje medyczne
- Obszary profesjonalne
 - Numizmatyka
 - Filatelistyka
 - Drukowanie
 - Fotografia
 - Inżynieria aparatury pomiarowej
- Inne agencje i organizacje upoważnione do kontroli dokumentów

Zestaw dostawy

- 6 akumulatorów ładowalnych typu AAA
- Kabel USB do ładowania baterii i łączenia urządzenia z komputerem

Stolik podświetlany	
Źródła światła	Białe przechodzące
	Przechodzące podczerwone 870 ± 20 nm

- Rozmiar ekranu oświetleniowego, mm — 126×96
- Wymiary (długość×szerokość×wysokość), mm — 171×151×16
- Waga, kg — 0,4
- Interfejs połączeniowy — USB 2.0



- Zasilanie:
 - zasilane przez USB 2.0:
 - - napięcie zasilania, V — $5 \pm 0,5$
 - - prąd znamionowy, A — 0,5
 - zasilane przez 6 akumulatorów ładowalnych typu AAA:
 - - napięcie zasilania, V — 3...4,6
 - - prąd znamionowy, A — 0,9
 - czas autonomicznej pracy, minimum, godziny — 3
 - czas ładowania, godziny — 10

Wymagania sprzętowe komputera:

- Minimalna konfiguracja:
 - System operacyjny — Microsoft Windows 10
 - Procesor — Intel® Core™ i5 3.0 GHz
 - Pamięć RAM, GB — 4
 - Minimalna ilość wolnej przestrzeni na dysku, GB — 1
 - Rozdzielczość ekranu, piksele — 1600×1200
 - Interfejs połączeniowy — USB 2.0
- Zalecana konfiguracja:
 - System operacyjny — Microsoft Windows 10
 - Procesor — Intel® Core™ i7 3.4 GHz
 - Pamięć RAM, GB — 16
 - Minimalna ilość wolnej przestrzeni na dysku, GB — 1
 - Rozdzielczość ekranu, piksele — 1920×1200 lub wyższa
 - Interfejs połączeniowy — USB 2.



KORPORACJA WSCHÓD

ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa;

tel. (22) 740-42-15; tel/fax. (22) 613-33-80;

e-mail: handel@korporacjawschod.pl